

# WIC PP20 BK UV

(Stand: 20.05.2019)

Polymerbasis	Polypropylen
Füllstoff	20% Carbonfaser
Farbe	schwarz
Besondere Merkmale	UV-stabilisiert, alterungsstabilisiert
Typische Branche	Automobil, Sport

---

Vortrocknung	80°C im Umlufttrockner Für 2-4h , abhängig vom Feuchtegehalt 0,15% maximale Feuchte bei Verarbeitung
Verarbeitung	Spritzgießen, Massetemperatur 210-260°C Spritzgießen, Werkzeugtemperatur 20-50°C Unter Umständen muss die erhöhte Wärmeleitfähigkeit berücksichtigt werden.
Lagerung	Trocken, lichtgeschützt

---

Eigenschaften	Prüfwert	Dimension	Prüfverfahren
<b>Mechanische Werte</b>			
E-Modul (Zugversuch,1mm/min)	9000	MPa	ISO 527-1/-2
Zugfestigkeit (5mm/min)	80	MPa	ISO 527-1/-2
Reißdehnung (5mm/min)	1,9	%	ISO 527-1/-2
Charpy Schlagzähigkeit 23°C	48	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Charpy Schlagzähigkeit -40°C	-	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Charpy Kerbschlagzähigkeit 23°C	9	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Kerbschlagzähigkeit -40°C	-	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>Thermische Werte</b>			
Vicat B50	115	°C	ISO 306
HDT/A (1,8 Mpa)	150	°C	ISO 75-1/-2
Schmelztemperatur (DSC)	160	°C	ISO 11357
<b>Rheologische Werte</b>			
<b>MVR</b>	12	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
MVR Temperatur	230	°C	-
MVR Belastung	2,16	kg	-
Schwindung längs	0,3	%	ISO 294-4
Schwindung quer	0,3	%	ISO 294-4
<b>Physikalische Werte</b>			
Dichte	1020	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

## WIC PP20 BK UV

(Stand: 20.05.2019)

Die angegebenen Prüfwerte sind Richtwerte, keine verbindlichen Mindest- oder Höchstwerte, die an genormten Prüfkörpern ermittelt wurden und durch Einfärbung, Werkzeuggestaltung sowie Verarbeitungsbedingungen beeinflusst werden können.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Untersuchungen und Prüfungen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatz festzustellen. Allein der Käufer ist für die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung, ihre Verwendung und Verarbeitung verantwortlich und hat dabei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zu beachten. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Empfehlung oder Zusicherung im Hinblick auf die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung – z.B. sicherheitskritische Bauteile bzw. Systeme - gegeben.

**Wichtig:** Unabhängig von der Produktart oder –bezeichnung untersagt WIPAG die Verwendung von Produkten grundsätzlich für folgende medizinisch, pharmazeutische oder diagnostische Anwendungskategorien:

- Medizingeräte der Risikogruppe III gemäß EU Direktive 93/42/EWG
- Körperimplantate mit einer Verweildauer im Körper von mehr als 30 Tagen („Permanentimplantate“)
- Für die Funktion kritischer Komponenten in Medizingeräten, die eine lebensunterstützende oder lebensverlängernde Funktion haben.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen.